



PENTAIR

日本総販売店



SÜDMO ペンテェア ズドモ

サニタリー 二重シール バタフライバルブ シャットオフバルブ

醸造、飲料、乳業、薬品、化粧品及び食品等幅広い産業で使用！

**SHUT-OFF
VALVE**

「安心、安全」
をお約束！

内蔵された2枚の弁体により、



画期的なバルブ登場！



FUJI SPECIAL INCORPORATED



JQA-0945
堺工場




JQA-EM6234
大阪・東京
堺工場

サニタリー 二重シール バタフライバルブ



二重シール バタフライバルブ 操作方法



異なる流体を分離するコンパクト設計のバルブで、ブロックアンドブリード機能を有しています。

2枚のバルブディスク間には、リークチャンバ部があり自己給排水用バルブが付属され、一体型バルブハウジング内に構成され且つ1台のアクチュエータで操作が可能なコンパクトタイプのミックスブルーフバルブです。
ミックスブルーフ機能とは、流体の分離と内部の洗浄が確実に行われます。

シートは摩耗を最小限に抑え、長寿命化を実現する溝付き構造で、標準 EPDM シート他に、豊富なオプションの中からそれぞれのアプリケーションに最適なシート材質の選択が可能です。

特 長

- ステンレス製ソリッドディスク
- ディスクシャフトとボディフランジ間のスラストベアリングが摩耗を軽減し、正確なセンタリングが可能。
- 優れた耐腐食性。
- 長寿命を実現する特殊なシート形状。
- すべてのシール材料は FDA 及び食品適合試験に適合。
- サイズ、材質、圧力レーティングの表示。
- フランジ適用規格
 - ・ DIN 11850 Series 2 { DIN 11866 Series A }
 - ・ ASTM A270 { ASME BPE-2009/DIN 11866 Series B }
 - ・ DIN EN ISO 1127 { DIN 11866 Series B }

材 質

- 本 体 接 液 部 : SUS316L (1.4404)
非接液部 : SUS304 (1.4307)
- シート EPDM (標準)
HNBR, VMQ, FPM, PTFE ラミネート
全て FDA 及び食品適合試験に適合
- 使用温度 EPDM シートの場合 130℃連続運転
140℃短時間運転
- 最高使用圧力 EPDM, HNBR, VMQ : 1.0MPa
FPM, PTFE ラミネート : 0.6MPa
- 表面仕上げ 接 液 部 : $Ra \leq 0.8 \mu m$
非接液部 : $Ra \leq 1.6 \mu m$

回 覧

これからも皆様から愛される **フジトク** を目指します。

高圧管継手 計装・装置継手 **ゼットカンニグ**

株式会社 フジトク

PC URL
www.2219.co.jp

www.kouatukanntugite.com
www.keisousouchitugite.com

ツギテナット.com **www.tugitenet.com**

- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号
TEL (06) 6245-2251 (代) FAX (06) 6244-0447
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号
TEL (03) 5687-2219 (代) FAX (03) 5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番
TEL (048) 948-2219 (代) FAX (048) 948-2236
- 名古屋営業所 / 〒465-0025 名古屋市名東区上社3丁目2006番
TEL (052) 704-2219 (代) FAX (052) 704-2239
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11
TEL (0942) 36-2219 (代) FAX (0942) 36-2220
- 関東物流センター